

# Wydajne, 4-calowe drukarki biurkowe ZD620

## MAKSYMALNIE WYSOKA JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ DRUKU ORAZ PROSTOTA ZARZĄDZANIA

Kiedy istotne znaczenie ma jakość druku, produktywność, elastyczność zastosowań i prostota zarządzania, drukarka Zebra ZD620 sprawdzi się znakomicie. Należący do nowej generacji drukarek biurkowych Zebry model ZD620 zastępuje popularne drukarki z gamy GX Series oraz ZD500. Jest to coś więcej niż tylko konwencjonalna drukarka biurkowa – zapewnia ona najwyższą jakość druku i supernowoczesne funkcje. Model ZD620 jest dostępny zarówno w wersji do druku termicznego, jak i termotransferowego, a także w wersji dla służby zdrowia i doskonale sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach. Drukarki te wyposażone są w większość standardowych funkcji drukarek biurkowych marki Zebra oraz oferują opcjonalny 10-przyciskowy interfejs użytkownika z kolorowym wyświetlaczem LCD, dzięki któremu proces konfiguracji i odczytywania stanu drukarki nie będzie już trzeba opierać na zgadywaniu. Drukarka ZD620 działa pod systemem operacyjnym Link-OS® i jest obsługiwana przez Print DNA – nasz zaawansowany zestaw aplikacji, programów narzędziowych i narzędzi dla programistów, który zapewnia najwyższej jakości środowisko druku dzięki lepszym wynikom, prostszemu zarządzaniu zdalnemu oraz łatwiejszej integracji drukarek. Zebra ZD620 – szybkość i jakość druku oraz łatwość zarządzania drukarką niezbędne Twojemu przedsiębiorstwu do rozwijania działalności.



ZD620d z wyświetlaczem LCD

ZD620t z wyświetlaczem LCD

### PIERWSZORZĘDNE DZIAŁANIE DRUKAREK

#### Najwyższa w tej klasie urządzeń prędkość druku

ZD620 zapewnia najlepszą w tej klasie urządzeń szybkość druku – 200 mm/s w rozdzielczości 203 dpi oraz 150 mm/s w rozdzielczości 300 dpi – co pozwala osiągać maksymalną przepustowość i wydajność.

### PROSTOTA OBSŁUGI – NIE TRZEBA PRAKTYCZNIE ŻADNEGO SZKOLENIA

#### Nowość: pięć ikon LED stanu, dzięki którym odczytywanie stanu drukarki nie trzeba już opierać na zgadywaniu

Typowy dla drukarek biurkowych jednoprzyciskowy interfejs użytkownika z jednym wskaźnikiem świetlnym został zastąpiony w wersji standardowej interfejsem wyposażonym w trzy przyciski oraz pięć ikon LED stanu. Użytkownicy mogą dzięki temu szybko ustalić, co należy zrobić, aby drukarka wciąż działała sprawnie i była dostępna do pracy: od wymiany nośnika po rozwiązanie problemu technicznego.

#### Dzięki opcjonalnemu 10-przyciskowemu interfejsowi z kolorowym wyświetlaczem LCD konfiguracja przebiega błyskawicznie

Opcjonalny, 10-przyciskowy interfejs użytkownika z kolorowym wyświetlaczem LCD ułatwia instalację i konfigurację drukarki ZD620. Wyświetlacz zmienia kolor, gdy praca drukarki zostanie zatrzymana oraz w razie wystąpienia błędu, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko zidentyfikować i rozwiązać problem, zanim wpłynie on na produktywność.

### ELASTYCZNOŚĆ WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ

#### Zgodność wsteczna z praktycznie wszystkimi istniejącymi drukarkami

Niezależnie od tego, czy Twoje przedsiębiorstwo eksploatuje obecnie drukarki marki Zebra, czy też drukarki marek konkurencyjnych, dzięki drukarce ZD620 będzie mogło używać tych samych formatów etykiet i aplikacji, z których korzysta obecnie. ZD620 obsługuje też oba języki drukarek: EPL oraz ZPL. A dzięki zainstalowanym na drukarce urządzeniom wirtualnym w postaci aplikacji Virtual Devices w ramach opracowanego przez firmę Zebra pakietu aplikacji i programów narzędziowych Print DNA, ZD620 może używać języków stosowanych zazwyczaj w drukarkach innych marek.

#### Kompleksowa gama opcji łączności

Dzięki kompleksowym opcjom łączności ZD620 można podłączyć do istniejących sieci przewodowych i bezprzewodowych, bądź też bezpośrednio do dowolnego komputera stacjonarnego. Każda drukarka ZD620 wyposażona jest w port Ethernet, szeregowy, USB 2.0 oraz USB hosta, a także w funkcję łączności niskoenergetycznej Bluetooth Low Energy (BLE), umożliwiającą drukowanie z dowolnego urządzenia z systemem iOS. Modele bezprzewodowe obejmują szybką łączność 802.11ac Wi-Fi oraz Bluetooth 4.1. A dzięki załączonemu znacznikowi Print Touch (NFC) użytkownicy mogą zwyczajnie dotknąć drukarki ZD620 kompatybilnym urządzeniem, aby je z nią sparować i rozpocząć drukowanie – a także uzyskać szybki dostęp do obszernej bazy filmów instruktażowych firmy Zebra.

#### Ruchomy czujnik – zgodność z szeroką gamą różnych nośników

Optymalne działanie drukarki zapewniają tylko certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra, ale ruchomy czujnik nośników, w który wyposażona jest drukarka ZD620, umożliwia stosowanie w niej praktycznie dowolnego typu nośników od dowolnego producenta. Zapewnia to elastyczność pozwalającą wykorzystać posiadane już zapasy materiałów eksploatacyjnych lub kontynuować współpracę z istniejącym dostawcą.

#### Rozwiązanie przyjazne środowisku – nośniki bez podkładu

Obsługa nośników bezpodkładowych pozwala wyeliminować odpady i zapewnia większą liczbę etykiet na rolkę (co oznacza mniejszą częstotliwość zmian rolki), a jednocześnie daje doskonałą jakość druku. Warunkiem optymalnych wyników i bezproblemowej pracy jest właściwe dobranie warstwy klejącej nośnika do wałka dociskowego drukarki. Oferta firmy Zebra obejmuje pełną gamę nośników bezpodkładowych, zaprojektowanych i przetestowanych z myślą o bezproblemowej pracy drukarki.

### ŁATWOŚĆ ZARZĄDZANIA

#### Łatwe zarządzanie wszystkimi drukarkami placówki – z jednego miejsca

ZD620 działa pod opracowanym przez firmę Zebra systemem Link-OS – jedynym w swoim rodzaju systemem operacyjnym do drukarek klasy korporacyjnej, dzięki któremu zarządzanie połączonymi z siecią drukarkami oraz diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej i możliwe z jednej, zdalnej lokalizacji. Dzięki opcjonalnej aplikacji Printer Profile Manager Enterprise można zarządzać jedną drukarką, grupą konkretnych drukarek lub wszystkimi drukarkami, niezależnie od tego, gdzie na świecie się one znajdują. Aplikacja ta umożliwia także szybkie wykrywanie

każdej działającej w środowisku Link-OS drukarki w obrębie sieci, łącznie z modelem ZD620 i innymi mobilnymi, biurkowymi i przemysłowymi drukarkami marki Zebra – nie trzeba przechodzić od pomieszczenia do pomieszczenia w celu zlokalizowania i skonfigurowania poszczególnych drukarek lub rozwiązania problemu. A intuicyjny, działający z poziomu przeglądarki interfejs umożliwia szybkie sprawdzenie aktualnego stanu drukarki, łącznie z informacjami pozwalającymi szybko i precyzyjnie ustalić przyczynę problemu, aby ograniczyć przestoje.

#### Bezproblemowa integracja z istniejącym systemem do zarządzania urządzeniami

Opracowane przez nas oprogramowanie łączące MDM Connectors umożliwia łatwą integrację podłączonych do sieci drukarek ZD620 z systemem AirWatch lub SOTI MobiControl do zarządzania urządzeniami.

#### Łatwa konfiguracja drukarek niepodłączonych do sieci

Port USB hosta ułatwia podłączanie drukarki do wszystkich urządzeń zewnętrznych, w tym klawiatury i skanera, i może być również wykorzystywany do automatycznego aktualizowania oprogramowania układowego (*firmware*) oraz dodawania nowych konfiguracji drukarki.

#### Maksymalna dostępność urządzeń dzięki usługom zapewniania widoczności od firmy Zebra

Jeżeli drukarki są w Twojej placówce wciąż monitorowane ręcznie, Twojej uwadze prawdopodobnie umykają informacje umożliwiające zwiększenie oszczędności. W ofercie firmy Zebra znajdziesz szereg zaawansowanych opcji usług zapewniania widoczności do wyboru, które zapewnią Ci wgląd w kluczowe informacje niezbędne do tego, by zapobiegać przestojom drukarek. Nasza usługa zapewniania widoczności zasobów Asset Visibility Service (AVS) dostarcza podstawowe informacje na temat stanu technicznego drukarki oraz działań zapobiegawczych niezbędnych do tego, by Twoje drukarki ZD620 działały sprawnie i były zawsze dostępne do pracy – a wszystko to za bardzo atrakcyjną cenę. Pełnofunkcyjna usługa zapewniania widoczności operacyjnej, Operational Visibility Service (OVS), umożliwia monitorowanie niemal każdego aspektu drukarki marki Zebra, a także stanu napraw i czynności serwisowych. Sprawdzić można aktualny stan i sposób rozporządzenia wszystkimi drukarkami, drukarkami w określonej lokalizacji, konkretnymi modelami drukarek, bądź też pojedynczą drukarką – i wiele więcej.

### INNOWACYJNE CECHY I FUNKCJE PRZY NAJNIŻSZYM CAŁKOWITYM KOSZCIE POSIADANIA

#### Zebra Print DNA – odmienia drukarkę od wewnątrz

Print DNA to swoisty kod genetyczny, który wyposaża nasze drukarki z systemem Link-OS w funkcje wspomagające i usprawniające działalność przedsiębiorstwa dzięki unikatowemu połączeniu nowatorskich aplikacji, programów narzędziowych oraz narzędzi dla programistów. Pozwalają one uzyskać najwyższej jakości środowisko i wyniki druku poprzez lepszą pracę i łatwiejszą integrację drukarek oraz prostsze zarządzanie zdalne urządzeniami. Łatwo też skonfigurować drukarkę tak, aby móc korzystać z bezpiecznych połączeń, blokować dostęp nieupoważnionym użytkownikom oraz dbać o bezpieczeństwo danych i infrastruktury placówki.

#### Niższe koszty dzięki zwiększonej pojemności rolek na taśmę barwiącą

Inteligentna funkcja obsługi dwóch długości taśmy umożliwia drukarce ZD620t przyjmowanie 74-metrowej lub też 300-metrowej taśmy barwiącej. Stosowanie rolki 300-metrowej pozwala o 75 procent obniżyć częstotliwość wymiany taśmy, co oznacza mniej zakłóceń podczas wykonywania zadań. A ponieważ taśma na rolce o dużej pojemności kosztuje mniej za metr niż taśma na rolce

standardowej, Twoja placówka zaoszczędzi także na kosztach materiałów eksploatacyjnych.

#### Nowy wymiar jakości druku drukarek biurkowych

ZD620 to zaawansowana technologia drukarek przemysłowych Zebry zamknięta w kompaktowej drukarce biurkowej. Dostępne dotychczas wyłącznie w drukarkach przemysłowych ramię kontrolujące przesuwanie nośnika w modelu ZD620 utrzymuje równe napięcie rolki nośnika, aby zapewnić maksymalną jakość każdej etykiety, niezależnie od prędkości druku.

#### Wyraźny druk w rozdzielczości 300 dpi

Druk w rozdzielczości 300 dpi umożliwia obsługę większej liczby zastosowań. Wysoka jakość obrazu pozwala pozwołać małe etykiety 2D oraz etykiety zawierające elementy graficzne, na przykład logotypy lub ikony. A jeżeli Twoja placówka nie potrzebuje obecnie funkcji druku w rozdzielczości 300 dpi, możesz ją łatwo dodać później, bezpośrednio na miejscu.

#### Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji model dla placówek ochrony zdrowia

Drukarka ZD620 dostępna jest w wariantcie przeznaczonym dla służby zdrowia, w którym zastosowano tworzywa sztuczne odporne na środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV oraz uszczelniony panel przycisków, co sprawia, że urządzenie jest łatwe w czyszczeniu i dezynfekowaniu. Model ten jest również wyposażony w zasilacz spełniający wymogi dotyczące zastosowań medycznych oraz opcjonalną, zamykaną na klucz obudowę na nośniki, dzięki której można zablokować nieupoważnionym osobom dostęp do wartościowych nośników, na przykład formularzy recept.

#### Schludniejsza i bezpieczniejsza instalacja

Wybranie opcjonalnego obudowanego zasilacza oznacza, że wszystkie kable oprócz jednego przewodu zasilającego będą ukryte, co poprawi estetykę urządzenia, a także zwiększy bezpieczeństwo personelu i klientów.

#### Konsekwentnie wyjątkowej jakości certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra

Materiały eksploatacyjne do drukarek mogą mieć wpływ na wszystko – od żywotności głowicy drukującej po wydajność operacyjną. Z tego właśnie powodu projektujemy, produkujemy i poddajemy surowym testom własną linię materiałów eksploatacyjnych do drukarek termicznych, co pozwala nam dbać o konsekwentną jakość druku i optymalną wydajność każdej drukarki marki Zebra – a użytkownikom uniknąć problemów i stresu podczas eksploatacji. Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu wiodącej w branży jakości i obsłudze oraz pewności, że możesz liczyć na specjalistyczną wiedzę w zakresie druku termicznego, wybierz certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra.

#### Maksymalna dostępność Twoich drukarek – dzięki planom serwisowym Zebra OneCare™


Usługi pomocy technicznej Zebra OneCare pomogą stworzyć kluczowym działom Twojego przedsiębiorstwa odpowiednie warunki do sprawnego działania. Szereg różnych poziomów usług do wyboru pozwala chronić inwestycję, a jednocześnie dbać o maksymalny czas bezawaryjnej pracy drukarek oraz ich najwyższą wydajność. Zyskaj niezrównane wsparcie techniczne bezpośrednio od producenta sprzętu – dostęp do obsługiwanej przez operatorów na żywo telefonicznej pomocy technicznej i kompleksowego wsparcia obejmującego przypadkowe uszkodzenia oraz ustalony czas wykonania naprawy. Opcjonalne usługi obejmują ponadto przygotowywanie urządzeń do użytku, naprawę na miejscu u klienta, regenerację i wymianę baterii oraz ekspresową wysyłkę, dzięki czemu plan serwisowy można dostosować do konkretnych potrzeb swojego przedsiębiorstwa.

## ZD620 – MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ DRUKU ORAZ PROSTOTA ZARZĄDZANIA DRUKARKAMI.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEZĆ NA STRONIE [WWW.ZEBRA.COM/ZD620](http://WWW.ZEBRA.COM/ZD620) LUB KORZYSTAJĄC Z NASZEJ CENTRALNEJ BAZY KONTAKTÓW POD ADRESEM [WWW.ZEBRA.COM/CONTACT](http://WWW.ZEBRA.COM/CONTACT)



## ZD620 – dane techniczne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
Technologie druku: druk termotransferowy lub termiczny		
Języki programowania ZPL i EPL		
5 ikon stanu, 3-przyciskowy interfejs użytkownika		
USB 2.0, USB hosta, szeregowy, Ethernet, niskoenergetyczne łącze Bluetooth (BLE)		
Ramię kontrolujące przesuwanie nośnika		
Konstrukcja OpenACCESS™ umożliwiająca łatwe ładowanie nośników		
Obudowa o podwójnych ściankach		
Certyfikat ENERGY STAR		
Zegar czasu rzeczywistego		
PARAMETRY FIZYCZNE		
	ZD620d	ZD620t
Długość	221 mm	267 mm
Szerokość	177 mm	202 mm
Wysokość	151 mm	192 mm
Waga	1,6 kg	2,5 kg
DANE TECHNICZNE DRUKARKI		
System operacyjny	 Link-OS®	
Rozdzielczość	203 dpi (8 pkt/mm) Opcjonalnie 300 dpi (12 pkt/mm) Rozdzielczość może zostać ustawiona fabrycznie lub zmieniona na miejscu przez użytkownika za pomocą przeznaczonego do tego zestawu akcesoriów. Rozdzielczość można zmienić z 300 dpi na 203 dpi, a także z 203 dpi na 300 dpi.	
Pamięć	Flash 512 MB, SDRAM 256 MB	
Maksymalna szerokość druku	104 mm przy 203 dpi 108 mm przy 300 dpi	
Maksymalna szybkość druku	203 mm na sekundę (203 dpi) 152 mm na sekundę (300 dpi)	
Czujniki nośników	Ruchomy i obsługujący całą szerokość nośnika czujnik refleksyjny / detektor nośników z czarnym znacznikiem; wielopozycyjny czujnik transmisyjny / detektor przerwy	
Oprogramowanie układowe (firmware)	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI	
PARAMETRY NOŚNIKÓW I TAŚM BARWIĄCYCH		
Maks. długość etykiety	991 mm	
Szerokość nośników	15 mm do 118 mm	
Wielkość rolki nośnika	Maksymalna średnica zewnętrzna: 127 mm Średnica wewnętrzna rdzenia: 12,7 mm i 25,4 mm w standardzie; 38,1 mm, 50,8 mm i 76,2 mm przy użyciu opcjonalnych adapterów	
Grubość nośników	0,08 mm (min.), 0,1905 mm (maks.) (wyłącznie w trybie odrywania)	
Rodzaje nośników	Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę, nośniki bez podkładu* * Do użytku wyłącznie z bezpodkładowym modelem drukarki	
Zewnętrzna średnica taśmy barwiącej	66 mm (300 m), 34 mm (74 m)	
Standardowa długość taśmy barwiącej	300 m, 74 m	
Stosunek rolki z nośnikiem do taśmy	• 1:4 nośnik do taśmy (300 m) • 1:1 nośnik do taśmy (74 m)	

PARAMETRY NOŚNIKÓW I TAŚM BARWIĄCYCH (CD.)	
Szerokość taśmy barwiącej	33,8 mm – 109,2 mm
Średnica wew. rdzenia taśmy	• Taśma 300-metrowa: 25,4 mm • Taśma 74-metrowa: 12,7 mm
PARAMETRY PRACY	
Temp. robocza	4,4°C do 41°C
Temp. przechowywania	-40°C do 60°C
Wilgotność robocza	10% do 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5% do 95% bez kondensacji
Parametry elektryczne	Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC, 50-60 Hz; certyfikat ENERGY STAR
OPCJE I AKCESORIA	
Obsługa nośników	Instalowany fabrycznie dispenser – odklejanie i podawanie etykiet z czujnikiem obecności etykiety Instalowany fabrycznie obcinak Dostępne są również posprzedażowe zestawy do samodzielnego montażu
Interfejsy	Instalowany fabrycznie interfejs szeregowy RS-232 z automatycznym czujnikiem, DB-9; instalowany fabrycznie wewnętrzny interfejs Ethernet 10/100; instalowany fabrycznie moduł radiowy: Wi-Fi 802.11ac oraz Bluetooth 4.1
Interfejs użytkownika	Kolorowy wyświetlacz LCD (rozdzielczość 320 × 240), 5 ikon stanu, 10 przycisków
Klawiatura z wyświetlaczem	Klawiatury z wyświetlaczem ZKDU do niezależnego drukowania
Zamykana na klucz obudowa na nośniki	Mechaniczny zamek z dwoma kluczami; gniazdo na zamek Kensington®; dostępne wyłącznie w modelu ZD620d dla służby zdrowia
Podstawa montażowa	Opcjonalne akcesorium umożliwiający przymocowywanie drukarek serii ZD do blatów lub półek
Obudowany zasilacz	Opcjonalny zasilacz pozwalający na instalację z minimalną liczbą kabli
CZCIONKI/GRAFIKA/KODY KRESKOWE	
Stosunek kresiek	2:1 oraz 3:1
Kody jednowymiarowe (1D)	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
Kody dwuwymiarowe (2D)	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Czcionki i grafika	16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek bitmapowych ZPL II Dwie rezydentne skalowalne czcionki ZPL Pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2 Wbudowana obsługa czcionek OpenType Zgodność ze standardem Unicode – wielojęzyczny druk termiczny na żądanie Modele przeznaczone na rynek chiński wyposażone są w czcionkę języka chińskiego uproszczonego w standardzie SimSun 64 MB dostępnej dla użytkownika pamięci nieulotnej, 8 MB dostępnej dla użytkownika pamięci SDRAM
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK	
Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu wiodącej w branży jakości i obsłudze oraz pewności, że możesz liczyć na specjalistyczną wiedzę w zakresie druku termicznego, wybierz certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra.	

### Optymalne zastosowania ZD620:

- #### Handel detaliczny
- Znaczniki zwrotów
  - Etykietowanie zasobów
  - Etykietowanie półek
  - Zmiana cen przy obniżkach
  - Etykiety informacyjne
  - Drukowanie recept

- #### Ochrona zdrowia
- Drukowanie recept
  - Etykietowanie próbek laboratoryjnych
  - Opaski identyfikacyjne dla pacjentów
  - Etykietowanie zasobów
  - Etykietowanie worków z krwią i zbiorników do kroplówek
  - Etykietowanie dokumentacji pacjentów

- #### Produkcja
- Etykiety wysyłkowe
  - Pokwitowania odbioru
  - Etykiety urzędów certyfikacyjnych
  - Listy przewozowe
  - Etykiety inwentaryzacyjne
  - Znaczniki zasobów

## ZD620 – dane techniczne (cd.)

### ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

- IEC 60950-1, EN55022 klasa B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVVus
- Oznaczenie CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM



### ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE PRINT DNA

#### Narzędzia programistyczne

Dzięki szybszej, łatwiejszej i bardziej inteligentniej integracji drukarek marki Zebra z urządzeniami i aplikacjami Twojej placówki opracowane przez firmę Zebra rozwiązania do druku, z których korzystasz, będą gotowe do pracy w krótszym czasie i przy niższym koszcie.

#### Narzędzia do zarządzania

Narzędzia Print DNA do zarządzania pomagają maksymalnie zmniejszyć ilość pracy wymaganej od działu informatycznego i maksymalnie zwiększyć poziom kontroli, jaką ten dział ma nad procesami. Umożliwiają one łatwe dodawanie drukarek i zarządzanie dowolną liczbą drukarek z dowolnego miejsca – od kilku tylko urządzeń po tysiące drukarek w lokalizacjach rozrzuconych po całym świecie.

#### Narzędzia zwiększające produktywność

Nasze nowatorskie rozwiązania – usprawniające zadania i procesy robocze, optymalizujące pracę urządzeń i pomagające rozwiązać już dziś problemy, które przyniesie ze sobą jutro – umożliwiają osiągnięcie nowego poziomu wydajności.

#### Narzędzia zapewniające widoczność

Niezależnie od tego, czy Twoja placówka dysponuje już rozwiązaniem do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM), czy też nie, nasze niezawodne narzędzia do zwiększania widoczności zapewniają niezrównany wgląd w stan techniczny drukarek, stopień i sposób ich wykorzystania oraz wydajność ich działania.

Dostępne funkcje rozwiązań Print DNA mogą zależeć od konkretnego modelu i konieczne może być zawarcie umowy o usługi wsparcia. Więcej informacji na stronie: [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

### W OPAKOWANIU

Drukarka, rdzenie do nawijania taśmy (o średnicy 1 i 0,5 cala)\*, adaptery rdzenia taśmy 300-metrowej do taśmy innych producentów (2)\*, zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów

\* Rdzenie do nawijania taśmy i adaptery rdzenia taśmy załączone są w zestawie wyłącznie z modelem ZD620t.

### POLECANE USŁUGI



Gama usług wsparcia technicznego Zebra OneCare w postaci opcji Essential oraz Select pomaga chronić krytyczne procesy operacyjne przedsiębiorstwa oraz drukarki dzięki ustalonym poziomom usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

#### Zebra OneCare Select

Pełna obsługa, obejmująca głowice drukujące, normalne zużycie i przypadkowe uszkodzenia  
 Priorytetowy dostęp do pomocy technicznej na żywo w trybie 24x7 oraz aktualizacje oprogramowania  
 Przyspieszona wymiana urządzeń i ekspresowa wysyłka (wymiana urządzeń następnego dnia)  
 Przygotowanie urządzenia do pracy  
 Obsługa autoryzacji zwrotu (Return Material Authorization, RMA) przez Internet

#### Zebra OneCare Essential

Pełna obsługa, obejmująca głowice drukujące, normalne zużycie i przypadkowe uszkodzenia  
 Priorytetowy dostęp do pomocy technicznej na żywo w trybie 8x5 oraz aktualizacje oprogramowania  
 Trzydniowy czas realizacji naprawy w centrum serwisowym plus bezpłatne zwroty (przesyłka naziemna)  
 Obsługa autoryzacji zwrotu (Return Material Authorization, RMA) przez Internet

Uwaga: Dostępność usług może się różnić w zależności od regionu.



Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki  
Łacińskiej  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com